

品番：EA809ZE-336

品名：100x5mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 10:40現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	0970ページ		



ソフトタッチと軽快な研削作業ができます

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	SGS1005-36
メーカー商品名	スーパーグリーンΣ(シグマ)	用途	一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
対応被削材	一般鋼・ステンレス・鋳鉄	外径	100mm
厚み	5mm	穴径	15mm
粒度	#36	最大回転数	13,750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	5枚

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、“人にやさしい”砥石です。

従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。

一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.