


品番：EA809ZN-260

品名：100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚)



販売価格	5,750円(税抜)／6,325円(税込)		
カタログ価格	5,750円(税抜)／6,325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/15 15:49現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	1022ページ		



使用開始10分以降の研削力が従来品の約1.4倍で目詰まり知らず

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	SPS1003-60
メーカー商品名	スーパーソフト	用途	一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
対応被削材	一般鋼・ステンレス・アルミ	外径	100mm
厚み	3mm	穴径	15mm
粒度	#60	最大回転数	13,750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	25枚
一般鋼だけでなく、ステンレスにおいても抜群の研削力を発揮します			
使用面模様の高さを従来品の約2倍にする事で目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します			
厚さ3mm仕様でも2mm仕様と同等の柔軟性があり高使用感を実現しました			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

