

品番：EA809ZP-21

品名：100mm/18.0V ディスクグラインダー-(充電式)



販売価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜) / 25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/22 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JDG100
仕様	バッテリー・充電器付	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間	約60分	砥石サイズ	φ100×6×穴径15mm
回転数	8,500rpm	サイズ	365×128×113(H)mm
重量	2.0kg(充電電池含)	スピンドル径	M8×14mm
付属品	バッテリー×1、充電器、ディスク交換用 レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハ ンドル、一般鋼材用オフセット砥石	連続使用時間	約27分(無負荷)
付属砥石	粒度:25 最高回転数:1,500rpm 最高周速度:80m/s	充電池	定格電圧:DC18V 容量:2000mAh 使用温度:0~40℃(充電時: 5~35℃)
充電器	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A		

金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。

上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。

一般銅材用オフセット砥石が付いています。

充電式でどこでも使えるディスクグラインダーです。

軽量なのにハイパワー。

上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付きです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.