品番: EA809ZP-21

品名:100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	<b>24,100円</b> (税抜)/ 26,510円(税込)				
カタログ価 格	24,100円(税抜)/26,510円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/13 00:13現在)				
商品入数	1 販売単位	台			
カタログページ	0874ページ				















































カタログ訂正

25/08/25 仕様:(誤)替充電池→(正)充電器(No.56 9046)

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	JDG100
仕様	バッテリー・充電器付	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間	約60分	砥石サイズ	φ100×6×穴径15mm
回転数	8,500rpm	サイズ	365×128×113(H)mm
重量	2.0kg(充電池含)	スピンドル径	M8×14mm
付属品	バッテリー×1、充電器、ディスク交換用 レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハ ンドル、一般鋼材用オフセット砥石	連続使用時間	約27分(無負荷)
付属砥石	粒度:25 最高回転数:1,500rpm 最高周速度:80m/s	充電池	定格電圧:DC18V 容量:2000mAh 使用温度:0~40℃(充電時: 5~35℃)

充電器	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A		
金属のさび落とし、切断、塗	装はがしなどに活躍するディスクグラ	インダーとACアダプター充電器、チ	₹電式リチウムイオン電池のセットです。
上部・左右に取り付け可能	な補助ハンドル付き。		
一般銅材用オフセット砥石	が付いています。		
充電式でどこでも使えるディ	ィスクグラインダです。		
軽量なのにハイパワー。			

## 株式会社エスコ

上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付きです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.