

品番：EA810CE-4B

品名：850W/28mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	53,300円(税抜) / 58,630円(税込)		
カタログ価格	53,300円(税抜) / 58,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0824ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH28PMY2
穴あけ能力	コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアビット:65mm	電源	AC100V
電流	8.9A	モーター	単相直巻整流子モーター
消費電力	850W	回転数	0~1,100rpm
打撃数	0~4,300回/分	サイズ	83×393×199(H)mm
重量	2.9kg	コード	2心・5m
振動3軸合成値	回転+打撃:11.2m/s <sup>2</sup> 打撃:9.7m/s <sup>2</sup>	用途	穴あけ はがし、ハツリ作業
付属品	ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、 デプスゲージ、プラスチックケース	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-6 ストップカーボン:EA813HH-16

#### ビット別売

穴あけ、はがし、ハツリ作業に。

クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能

パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけを実現し、作業効率が向上。

独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。

操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)

二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付

ソフトで握りやすい二層成形ハンドル

ワンプッシュ式ビット装着

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.