

品番 : EA810CF-11

品名 : DC10.8V/18mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	52,100円(税抜)／57,310円(税込)		
カタログ価格	52,100円(税抜)／57,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH12DD(2LSK)
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4~18mm 鉄工:13mm、木工:18mm
バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約60分	回転数	ノーマルモード:0~1,080rpm ローモード:0~800rpm
打撃数	ノーマルモード:0~5,500回/分 ローモード:0~4,100回/分	サイズ	74×246×202(H)mm
重量	2.1kg	付属品	バッテリー×2、充電器、デプスゲージ、 サイドハンドル、ケース、電池カバー
モーター	直流ブラシレスモーター	適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ
振動3軸合成値	9.1m/s <sup>2</sup>	一充電当たりの作業量	【コンクリート穴あけ】 深さ30mm、錐径3.5mm:4.0Ah・約 130個 深さ30mm、錐径10.5mm:4.0Ah・約 55個

ビット別売

無段变速、正逆転、スリップクラッチ、二段变速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付

小形・軽量タイプ

穴あけ作業時に急激な負荷がかかり、モーターの回転数が急速に低下すると工具本体が振られてしまう前に回転を停止させ、作業者の負担を軽減します。

防振ハンドル搭載で疲れにくい

リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載

回転数2段切換搭載

切換スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。

電池残量表示付(バッテリー)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.