品番: EA810CF-1B

品名: DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式)



販売価格	90,700円(税抜)/99,770円(税込)				
カタログ価 格	90,700円(税抜)/99,770円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/19 08:56現在)				
商品入数	1 販	売単位	台		
カタログページ	0850ページ				





## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH14DSL(2LYPK)		
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)		
充電時間	約30分	回転数	(強):0~1,500rpm (弱):0~750rpm		
打擊数	(強):0~6,200回/分 (弱):0~3,100回/分	穴あけ能力	コンクリート:3.4~16mm 鉄工:13mm、木工:18mm		

無段変速、正逆転、安全クラッチ、LEDライト付、

回転·打擊力2段階切替機構付

## ビット別売

サイズ	276×250(H)mm	重量	2.1kg
付属品	バッテリー×2、充電器、 電池カバー、サイドハンドル、 デプスゲージ、ケース	替カーボン	EA813HH-13

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.