

品番 : EA810CF-3

品名 : DC14.4V/20mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	104,900円(税抜)／115,390円(税込)		
カタログ価格	104,900円(税抜)／115,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH14DBL(2LYPK)
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4~20mm、鉄工:13mm、木工:24mm、コアビット:25~35mm、ダイヤモンドコアスパーダイヤコア:32mm、ハイパーダイヤコアスパーウッドコア:32mm
バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約30分	回転数	0~900rpm
打撃数	0~3,400回/分	サイズ	83×331×214(H) mm
重量	3.4kg	付属品	充電器、バッテリー×2、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
1充電当たりの穴あけ作業量	約155個		

### 高耐久&長寿命&メンテナンスフリー

過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。

また、カーボンブラシの交換も不要です。

### 操作性に配慮したハンドル形状

### トップクラスの作業量

RFC機能

先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し、作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)

便利な収納ケース

サイドハンドルを取付けた状態で収納可能。

ブレーキ付

無段变速

正逆転可能

スリップクラッチ付

グリース密封構造

集じん機取付可

ライト付

電池残量表示付(本体)

ビット別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.