品番: EA810CG-1

品名: 28mm ロータリーハンマードリル



| 販売価格    | <b>73,000円</b> (税抜)/80,300円(税込)     |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 73,000円(税抜)/80,300円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 17:42現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ | 0841ページ                             |      |   |  |  |





## 仕様

| メーカー                 | HiKOKI  | 型番   | DH28PC    |  |  |  |
|----------------------|---|------|-----------|--|--|--|
| 電源                   | AC100V  | 消費電力 | 720W      |  |  |  |
| 回転数                  | 0~1050rpm   | 打擊数  | 0~4000回/分 |  |  |  |
| 能力                   | コンクリート: $\phi$ 4~28mm、<br>鉄工: $\phi$ 13mm、木工: $\phi$ 32mm、<br>コアビット: $\phi$ 25~80mm | コード長 | 5m        |  |  |  |
| サイズ                  | 102×316×208mm   | 重量   | 3.5kg     |  |  |  |
| 付属品                  | サイドハンドル、ストッパ、プラスチック<br>ケース  |      |           |  |  |  |
| 二重絶縁、無段変速、正逆転        |   |      |           |  |  |  |
| 3モード切替 (打撃/回転/回転+打撃) |   |      |           |  |  |  |
| ビット別売                |   |      |           |  |  |  |
| 替カーボンブラシ             | EA813HH-2   |      |           |  |  |  |