

品番 : EA810CG-1

品名 : 28mm ロータリーハンマードリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 73,000円(税抜)／80,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 73,000円(税抜)／80,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 06:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0824ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|------|-----------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DH28PC |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 720W |
| 回転数 | 0~1050rpm | 打撃数 | 0~4000回/分 |
| 能力 | コンクリート: φ4~28mm、 鉄工: φ13mm、木工: φ32mm、 コアピット: φ25~80mm | コード長 | 5m |
| サイズ | 102×316×208mm | 重量 | 3.5kg |
| 付属品 | サイドハンドル、ストッパ、プラスチック ケース | | |

二重絶縁、無段变速、正逆転

3モード切替 (打撃/回転/回転+打撃)

ビット別売

| | | | |
|----------|-----------|--|--|
| 替カーボンブラシ | EA813HH-2 | | |
|----------|-----------|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

