品番: EA810CH-5

品名: DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	84,800円(税抜)/93,280円(税込)				
カタログ価格	84,800円(税抜)/93,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 16:41現在)				
商品入数	1 販売	売単位	台		
カタログページ	0850ページ				







仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH18DPA(2XP)
用途	鉄工・木工・コンクリートへの穴あけ作 業に	仕様	標準セット
回転数	0~1080rpm	打擊数	0~5500回/分
穴あけ能力	コンクリート: φ3.4~18mm 鉄工: φ13mm、木工: φ18mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用充電:約19分フル充電:約25分
サイズ	271×81×211(H)mm	重量	2.5kg(サイドハンドルを含む)
付属品	バッテリー(5.0Ah)×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー		
軽量コンパクトで上向き・樹	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー		

RFC機能付

無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付

※ビット別売



品番EA810CH-5Aコメント変更点:付属電池

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.