

品番：EA810CH-5

品名：DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	84,800円(税抜) / 93,280円(税込)		
カタログ価格	84,800円(税抜) / 93,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH18DPA(2XP)
用途	鉄工・木工・コンクリートへの穴あけ作業に	仕様	標準セット
回転数	0~1080rpm	打撃数	0~5500回/分
穴あけ能力	コンクリート: φ3.4~18mm 鉄工: φ13mm、木工: φ18mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用充電: 約19分 フル充電: 約25分
サイズ	271×81×211(H)mm	重量	2.5kg(サイドハンドルを含む)
付属品	バッテリー(5.0Ah)×2、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー		

軽量コンパクトで上向き・横向き作業でも疲れにくい。

RFC機能付

無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付

※ビット別売

代替品



品番 EA810CH-5A

コメント 変更点:付属電池

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.