

品番：EA810CH-5A

品名：DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	89,000円(税抜) / 97,900円(税込)		
カタログ価格	89,000円(税抜) / 97,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		



小型・軽量・軽速バランス
重心が手元に近いので取り回しやすく、作業が楽にできます。
手元から先端までの距離(全長)は271mm)

低振動
防振ゴムによる、ハンドに伝わる衝撃・振動を抑制し、作業を楽にします。

オートストップ機能搭載
安定した穴あけをサポートし、連続作業時の効率を向上させます。

作業内容に合わせて切替える回転数2段階切替搭載
回転数・打撃数を落とすことで、柔らかい材料への穴あけがしやすくなります。

高輝度で明るいLEDライト搭載
狭い場所でも作業がしやすくなります。

※標準付属品は別売です。別途ご購入ください。
※標準付属品は別売です。別途ご購入ください。



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	DH18DPA(2XPZ)
用途	鉄工・木工・コンクリートへの穴あけ作業に	仕様	標準セット
回転数	LOWモード:0~800rpm NORMALモード:0~1,080rpm	打撃数	LOWモード:0~4,100回/分 NORMALモード:0~5,500回/分
適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ	穴あけ能力	コンクリート:φ3.4~18mm 鉄工:φ13mm、木工:φ18mm
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分	サイズ	271×81×211(H)mm
重量	2.5kg(サイドハンドルを含む)	モーター	DCブラシレスモーター
付属品	バッテリー(5.0Ah)×2、急速充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー		

※ビット別売

小型・軽量ボディで重心が手元に近いので取り回しやすく、作業が楽にできます。

使用頻度の高い小径サイズの穴あけが速く、作業がはかどります。

RFC機能により先端に急激な負荷がかかるとモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

防振ゴムにより、ハンドルに伝わる衝撃・振動を吸収し、低振動を実現しました。

高輝度LEDライトで狙った場所が見やすく、スムーズに作業ができます。

作業内容に合わせて回転数・打撃数を2段階で切替えます。

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。

電池残量表示付(バッテリー)

正逆転機能付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.