

品番 : EA810DN-1

品名 : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	107,700円(税抜)／118,470円(税込)		
カタログ価格	107,700円(税抜)／118,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH36DPE
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4～28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25～50mm ダイヤモンドコアビット:65mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) 工具本体により自動で切り替わります。	回転数	NORMAL:0～950rpm LOW:0～700rpm
充電器	AC100V	打撃数	NORMAL:0～4,300回/分 LOW:0～3,170回/分
サイズ	83×368×276(H)mm	重量	3.6kg(サイドハンドル装着時) 3.5kg(サイドハンドルなし)
充電時間	約19分(実用充電) 約25分(フル充電)	付属品	バッテリー×2個、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー、キャップ
適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ		
直流ブラシレスモーター			
ビット別売			

軽くてスリムなガンハンドルで抜群の取り回し

低振動で疲れにくい(特許)

本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。

回転数2段切替搭載

切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。

LEDライト搭載

狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。

(集じんシステム使用時はピットに照射できません)

オートストップ機能搭載

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。

穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。

リアクティブフォースコントロール機能付 (RFC)

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

ブレーキ付

無段变速

正逆転可能

スリップクラッチ付

グリース密封構造

集じん機取付可

二段变速

代替品



品番 EA810DN-1A

コメント バッテリー仕様が変更。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.