

品番：EA810DN-11A

品名：DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)



販売価格	117,000円(税抜) / 128,700円(税込)		
カタログ価格	117,000円(税抜) / 128,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH3628DA(2XPZ)
仕様	樹脂ケースセット	穴あけ能力	コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコア・スーパーダイヤコア:65mm ハイパーダイヤコア・スーパーウッドコア:65mm
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約25分	回転数	NORMALモード:0~950rpm LOWモード:0~700rpm
打撃数	NORMALモード:0~4,300(回/分) LOWモード:0~3,170(回/分)	サイズ	91×358×233(H)mm
重量	サイドハンドル装着時:4.0kg サイドハンドルなし:3.8kg	付属品	バッテリー×2、充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー
一充電当たりの作業量	コンクリート穴あけ(深さ40mm)2.5Ah(マルチボルト) 錐径12.5mm:約75個	モーター	直流ブラシレスモーター

	錐径18mm:約40個		
適用ビット	SDSプラスシャンクタイプ	振動3軸合成値	回転+打撃:12.1m/s <sup>2</sup> 打撃:9.9m/s <sup>2</sup>
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)		
ビット別売			
業界初※ LED垂直サポート機能 2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(ロータリハンマドリル)			
オートストップ機能搭載			
ビットを外さずに簡単着脱			
回転数2段切替 作業内容に合わせてワンタッチで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやすくなります。			
用途に応じて3モード切替 大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えます。			
RFC機能 先端工具に急激な負荷がかかりモーターの回転数が急速に低下すると出力を停止し作業者への負荷を軽減します。(振り回され軽減)			
高輝度LEDライト付			
無段変速			
正逆転可能			
スリップクラッチ付			
グリース密封構造			
集じん機取付可			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.