

品番：EA810DN-5A

品名：DC36V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)



販売価格	129,600円(税抜) / 142,560円(税込)		
カタログ価格	129,600円(税抜) / 142,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0833ページ		



軽快に穴あけ!

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	DH36DPF(2XPZ)
用途	コンクリート等への穴あけ作業に	仕様	標準セット(ビット別売)
穴あけ能力	コンクリート:4.3~20mm	無負荷回転数	ノーマルモード:0~950rpm ローモード:0~700rpm ※気温20℃満充電時
全負荷打撃数	ノーマルモード:0~4,300回/分 ローモード:0~3,170回/分 ※気温20℃満充電時	集じんシステム	[コンクリート穴あけ専用] 容量:0.6L 最大ストローク:100mm 使用可能なドリルビット:4.3~20mm (錐径)、100mm以下(有効長) サイズ:103×223×393mm 重量:1.1kg
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	充電時間	フル充電:約25分 ※EA813H-18A使用時
充電器	AC100V	サイズ	512×278(H)mm
重量	4.8kg(サイドハンドル含む)	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	集じんシステム、バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース		

【低振動で疲れにくい(特許)】

本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。

【リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)】

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

【オートストップ機能搭載】

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。

【回転数2段切替搭載】

切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。

【集じんシステム付】

2気筒のサイクロン分離式で吸引力が落ちにくく、HEPAフィルターが細かい粉じんをキャッチしてクリーンな排気

【簡単着脱】

ビットを取り付けたまま、集じんシステムの着脱が可能です。また、モーターレスで軽量のため取り回しも容易です。

【スリム】

集じんシステムを取り付けてもスリムで、狭い場所での作業に最適です。

【好バランス】

重心が押し付けライン上にあり、上向き作業時の負担を軽減。

無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.