品番: EA810GA-1

品名: 18mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	26,400円(税抜)/29,040円(税込)				
カタログ価 格	26,400円(税抜)/29,040円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 15:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0833ページ				

















仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-18RE
電源	AC100V·550W	回転数	450~1,550rpm
打擊数	0~3,960回/分	穴あけ能力	コンクリート: φ4~18mm、鉄工: φ13mm、木工: φ30mm
サイズ	191×316mm	重量	2.0kg
コード長	5m	付属品	サイドハンドル、深さゲージ、プラスチッ クケース
替カーボンブラシ	EA813BZ-6		

ビット別売

SDSプラスシャンク、二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ付、正転・逆転機構

2モード切替(回転/回転+打撃)

最小スミヨセ寸法:30mm

振動3軸合成値:ハンマードリル時15.0m/s2、金工穴あけ時<2.5m/s2

コンパクトなデザイン、質量はわずか2kg、上向きの作業にも最適です。

高トルクモーターとパワフルな打撃機構により、細径から10mmまでの穴開け作業に最適です。

代替品



品番 EA810GB-1

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.