

品番：EA810GB-1

品名：21mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0817ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-21
穴あけ能力	コンクリート: φ 21mm ダイヤモンドコア: φ 65mm 鉄工: φ 13mm、木工: φ 30mm	電源	AC100V 720W
回転数	0~2000rpm	打撃数	0~4800回/分
打撃力	2.0J	サイズ	334×88×205(H) mm
重量	2.3kg	コード長	5m
付属品	サイドハンドル・深さゲージ・ケース		

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コンパクト

電子無段変速

正転・逆転機構

軽破つりモード(バイオロック機能)

ビット別売

ハンマードリルには打撃穴あけ、穴あけ、破つりの3つのモードがあり、様々な用途に確実に対応可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.