

品番：EA810GC-2B

品名：28mm ハンマードリル(キックバック防止機能付)



販売価格	54,400円(税抜) / 59,840円(税込)		
カタログ価格	54,400円(税抜) / 59,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0817ページ		



3.2 Jの打撃力でハイパワーな穴あけ性能を実現

#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-28F
ビット別売			
電源	100V・850W	回転数	0~1,300rpm
打撃数	0~5,100回/分	穴あけ能力	コンクリート: φ 28mm ダイヤモンドコア: φ 80mm 鉄工: φ 13mm、木工: φ 30mm
重量	3.1kg	振動3軸合成値	11m/s2(ハンマードリル時)
サイズ	402(W)×216(H)mm	コード長	5m

二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ、  
SDSプラスシャンク、正逆転

キックバック防止機能

クイックリリースキーレスチャック付

3モード切替(回転/回転+打撃/打撃(軽破つり))

アクティブバイブレーションコントロール機能で打撃の反力を打ち消すため、振動を大幅に低減します。

クラス最軽量。クラスNo.1の低振動。

付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、 樹脂ケース、 SDSプラスツールホルダー		
-----	--	--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.