

品番：EA810GC-3A

品名：28mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	49,800円(税抜) / 54,780円(税込)		
カタログ価格	49,800円(税抜) / 54,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0817ページ		



バイブレーションコントロールにより、ハードな作業でも連続的に作業可能

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH2-28
電源	AC100V(50~60Hz)	消費電力	850W
回転数	0~1300min*(回転/分) *SDS回転チャックセット使用(別売)	打撃数	0~5100min*(回/分) *SDS回転チャックセット使用(別売)
サイズ	379(W)×216(H)mm	重量	2.9kg(EPTAプロシージャー01/2003 に準拠)
コード	5m	穴あけ能力	コンクリート: φ28mm ダイヤモンドコア: φ80mm 鉄工*: φ13mm、木工*: φ30mm *SDS回転チャックセット使用(別売)
付属品	サイドハンドル、深さゲージ、 キャリングケース	替カーボンブラシ	EA813BZ-4

二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ、
回転停止、SDSプラスシャンク、
回転/回転+打撃、正逆転、軽はつりモード、
キックバック防止

加速度センサー搭載でキックバックを防ぐ、
安全ハンマードリル。

キックバック防止機能。

アクティブバイブレーションコントロール。

3.2Jの打撃力で軽破つり作業も可能です。

回転+打撃モード、回転モード、破つりモードの
3モードを切り替え可能。バリオロック機構付き。

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.