品番: EA810GE-1

品名: 28mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	59,800円(税抜)/65,780円(税込)				
カタログ価 格	59,800円(税抜)/65,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/19 16:05現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0833ページ				









多機能なのに、軽量・コンパクト

## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH3-28DRE		
電源	AC100V·800W	回転数	0~900rpm		
打擊数	0~4000回/分	穴あけ能力	コンクリート: φ 28mm、 ダイヤモンドコ ア: φ 80mm		
コード長	4.5m	サイズ	233×354mm		
重量	3.5kg	付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、プラス チックケース		
二重絶縁、電子無段変速、安全クラッチ付					

3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)

ビット別売

替カーボンブラシ EA813BZ-4

速い穴あけスピードと同クラスのハンマードリルと比べて20%高い破つり力

10%振動を軽減し、最高のパフォーマンスを実現

バイブレーションコントロールによりクラスの他のハンマーよりも10%振動を抑え、より快適な作業が可能

## 代替品



**品番** EA810CG-1

コメント 仕様・価格確認して下さい

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.