

品番：EA810GE-1

品名：28mm ハンマードリル(無段変速)



販売価格	59,800円(税抜) / 65,780円(税込)		
カタログ価格	59,800円(税抜) / 65,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0817ページ		



多機能なのに、軽量・コンパクト

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH3-28DRE
電源	AC100V・800W	回転数	0~900rpm
打撃数	0~4000回/分	穴あけ能力	コンクリート: φ28mm ダイヤモンドコア: φ80mm
コード長	4.5m	サイズ	233×354mm
重量	3.5kg	付属品	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
替カーボンブラシ	EA813BZ-4		

二重絶縁、電子無段変速、正逆転機能、安全クラッチ付

3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)

ビット別売

速い穴あけスピードと同クラスのハンマードリルと比べて20%高い破つり力

10%振動を軽減し、最高のパフォーマンスを実現

バイブレーションコントロールによりクラスの他のハンマーよりも10%振動を抑え、より快適な作業が可能

代替品



品番 EA810CG-1
コメント 仕様・価格確認して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.