品番: EA810GR-5

品名: DC36V ハンマードリル(充電式)



販売価格	135,900円 (税抜)/149,490円(税込)				
カタログ価 格	135,900円(税抜)/149,490円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 22:36現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0838ページ				







細径ソフトモードで細径ビットも使用可能

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH36V-PLUS			
*	ビット別売	バッテリー	36V(リチウムイオンAh4.0)			
充電時間	約40分(空→80%ターボ充電) 約80分(空→フル充電)	回転数	0~940rpm			
打擊数	0~4,200回/分	サイズ	383×246(H)mm			
重量	4.5kg(バッテリー含む)	付属品	バッテリー×2個、充電器、 樹脂ケース、サイドハンドル、 深さゲージ			
穴あけ能力	コンクリート: φ28mm 鉄工: φ13mm、木工: φ30mm コアビット: φ80mm					
電子無段変速、安全クラッチ付、正逆転、キックバック防止機能付						
2モード切替(回転/回転+打撃)						
3.2」の高い打撃力でスピーディーな作業を実現						
低振動設計で快適作業						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.