

品番：EA810GS-103

品名：DC18.0V ハンマードリル(充電式/本体)



販売価格	36,700円(税抜)／40,370円(税込)		
カタログ価格	36,700円(税抜)／40,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 10:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GBH18V-21H
仕様	本体	穴あけ能力	コンクリート: φ4～21mm 鉄工: φ13mm 木工: φ30mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)
回転数	0～1800rpm	打撃数	0～5100回/分
重量	2.4kg	サイズ	325×101×220(H)mm
SDSプラスシャンク			
軽量18Vコードレスハンマードリル			
EC(ブラシレス)モーター 高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。			
正転・逆転機構、電子無段変速、LEDライト付			
3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能。			
バッテリー、充電器、ケースは別売です。			
ビット別売			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.