

品番 : EA810GS-3

品名 : DC18.0V ハンマードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 75,200円(税抜)／82,720円(税込) | | |
| カタログ価格 | 75,200円(税抜)／82,720円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/14 21:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能

仕様

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------|--|
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GBH18V-21 |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート: φ 4~21mm 鉄工: φ 13mm 木工: φ 30mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) |
| 回転数 | 0~1800rpm | 打撃数 | 0~5100回/分 |
| 重量 | 2.4kg | サイズ | 325×101×220(H)mm |
| 付属品 | バッテリー、充電器、樹脂ケース、深さゲージ210mm、サイドハンドル | | |

SDSプラスシャンク

軽量18Vコードレスハンマードリル

EC(ブラシレス)モーター
高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。

正転・逆転機構、電子無段変速、LEDライト付

3つのモード(穴あけ、ハンマードリル加工、破つり加工)で多用途に対応可能。

代替品



品番 EA810GS-3A
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.