

品番：EA810L-1

品名：26mm ハンマードリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,500円(税抜) / 31,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/16 18:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0838ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------------------|------|-----------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AED2620VR |
| 穴あけ能力 | コンクリート:26mm、 コアビット:70mm | 回転数 | 0~1,100rpm |
| 打撃数 | 0~4,600回/分 | 電源 | 100V・830W |
| 消費電力 | 830W | 定格電流 | 8.8A |
| サイズ | 367×214(H)mm | 重量 | 2.7kg |
| コード長 | 5m | 付属品 | 補助ハンドル、ストップパ、キャリングケース |

2モード切替(回転/回転+打撃)

SDSプラスビット用

ワンタッチビット装着

防じん性に優れたラビリンス構造

二重絶縁

コンクリート、ブロックなどの穴あけ、アンカーの下穴あけなど

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.