

品番：EA810L-2

品名：26mm ハンマードリル(軽はつりモード付)



販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/16 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AED2630VR
穴あけ能力	コンクリート:26mm、 コアビット:70mm	回転数	0~1,100rpm
打撃数	0~4,600回/分	電源	100V・830W
消費電力	830W	定格電流	8.8A
サイズ	367×214(H)mm	重量	2.7kg
コード長	5m	付属品	補助ハンドル、ストップパ、キャリングケース

ワンタッチビット装着

SDSプラスビット用

防じん性に優れたラビリンス構造

3モード切替(回転/回転+打撃/打撃(軽はつり))

コンクリート、ブロックなどの穴あけ、アンカーの下穴あけなど

二重絶縁

軽はつりモード付

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.