

品番：EA810MB

品名：3.4-12.5mm/7本組 SDS7°ラストリビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 8,310円(税抜) / 9,141円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,310円(税抜) / 9,141円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/06 06:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0951ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------|------|---|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
| 商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに |
| 刃先径 | 3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5mm(7本入り) | 全長 | 116mm |
| 有効長 | 50mm | 刃数 | 3枚刃 |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適応機種 | ハンマードリル |

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

工具袋付

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.