

品番：EA810MB-1

品名：3.4-12.7mm/10本組 SDSﾌﾟﾗｽﾄﾞﾘﾙﾋﾞｯﾄ



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0951ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに
刃先径	3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7mm(10本入り)	全長	116mm
有効長	50mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

パーツケース付き

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.