

品番：EA810MB-4E

品名：4.0x166mm SDSプラスドリルビット



販売価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0951ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS040
商品名	デルタゴンビットSDS-プラス	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径	4.0mm	全長	166mm
有効長	100mm	刃数	3枚刃
軸形状	ねじ形状	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適応機種	ハンマードリル		
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。			
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。			
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)			
デッキプレートを貫通! コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断			
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

