

品番：EA810MB-6

品名：6.0x116mm SDSプラスドリルビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/05/01 13:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0951ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|--------|---|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS06011 |
| 商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに |
| 刃先径 | 6.0mm | 全長 | 116mm |
| 有効長 | 50mm | 刃数 | 3枚刃 |
| 軸形状 | デルタ軸 | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
| 適応機種 | ハンマードリル | | |

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

代替品

| | |
|----|------------|
| 品番 | EA810MB-6E |
|----|------------|



コメント 6.0x166mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.