

品番：EA810MB-8.7

品名：8.7x166mm SDSプラスドリルビット



販売価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜)／1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 13:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS087
用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適応機種	ハンマードリル	刃先径	8.7mm
全長	166mm	有効長	100mm
ねじタイプ			
対鉄筋性に優れています。			
3枚刃			
軽量型ハンマードリルのパワー、回転数に適したねじ形状を採用。			
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。			
デッキプレートを貫通			
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断			
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)			
真円に近い穴あけを実現。			
少ない外径磨耗。			

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.