

品番：EA810MC-8.5

品名：8.5x216mm SDSプラスドリルビット/ロング



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,840円(税抜) / 2,024円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,840円(税抜) / 2,024円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/02 16:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0952ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|------|--|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDS08521 |
| 商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに |
| 刃先径 | 8.5mm | 全長 | 216mm |
| 有効長 | 150mm | 刃数 | 3枚刃 |
| シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適応機種 | ハンマードリル |

ロングサイズ

穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

3条ネジ形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.