

品番：EA810MD-14.3

品名：14.3x316mm SDSプラスドリルビット/ロング



販売価格	3,580円(税抜)／3,938円(税込)		
カタログ価格	3,580円(税抜)／3,938円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 17:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0952ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS14331
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
刃先径	14.3mm	全長	316mm
有効長	250mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル
ロングサイズ			
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。			
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。			
鉄筋接触時の安全性向上（電動工具による振り回しを軽減）			
デッキプレートを貫通！ コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断			
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社（ドイツ）とのライセンス契約により製造販売しています。			
3条ネジ形状			

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA810MD-14.5</td></tr><tr><td>コメント</td><td>14.5x316mm</td></tr></table>	品番	EA810MD-14.5	コメント	14.5x316mm
品番	EA810MD-14.5				
コメント	14.5x316mm				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.