

品番：EA810MG-12

品名：12.0mm 通線用ドリル(SDSﾌﾟﾗｽ)



販売価格	7,940円(税抜)／8,734円(税込)		
カタログ価格	7,940円(税抜)／8,734円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/08 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1003ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	TD120032R
刃先径	12.0mm	全長	320mm
有効長	150mm	シャンク	SDSﾌﾟﾗｽ
配線用の下穴あけに。			
金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。			
壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。			
刃先が営利になっており、位置決めが簡単です。			
軽量型ハンマードリルSDSﾌﾟﾗｽ対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.