


品番 : EA810MH-12.5

品名 : 12.5x280mm 六角軸ドリルビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,370円(税抜) / 4,807円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,370円(税抜) / 4,807円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/14 01:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0986ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLHEX125 |
| 商品名 | デルタゴンビット 六角軸 | 用途 | コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に |
| 刃先径 | 12.5mm | 全長 | 280mm |
| 有効長 | 160mm | 刃数 | 3枚刃 |
| シャンク形状 | 六角軸 | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
| 穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能 | | | |
| 長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 | | | |
| 真円に近い穴あけを実現 | | | |
| 位置決め性能が向上 | | | |
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | | | |
| デッキプレートを貫通 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

