

品番：EA810MH-14

品名：14.0x280mm 六角軸ドリルビット



販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/02 17:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0951ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLHEX140
商品名	デルタゴンビット 六角軸	用途	コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に
刃先径	14.0mm	全長	280mm
有効長	160mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	六角軸	適応機種	電気ハンマードリル

穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能

長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減

真円に近い穴あけを実現

位置決め性能が向上

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

