


品番：EA810MH-19

品名：19.0x280mm 六角軸ドリルビット



販売価格	5,380円(税抜)／5,918円(税込)		
カタログ価格	5,380円(税抜)／5,918円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0986ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLHEX190
商品名	デルタゴンビット 六角軸	用途	コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に
刃先径	19.0mm	全長	280mm
有効長	160mm	刃数	3枚刃
シャンク形状	六角軸	適応機種	電気ハンマードリル
穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能			
長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減			
真円に近い穴あけを実現			
位置決め性能が向上			
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)			
デッキプレートを貫通			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

