


品番：EA810MH-22

品名：22.0x280mm 六角軸ドリルビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,040円(税抜)／6,644円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 6,040円(税抜)／6,644円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/02 17:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0951ページ                      |      |   |



仕様

|                             |              |      |                                                |
|-----------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|
| メーカー                        | ミヤナガ         | 型番   | DLHEX220                                       |
| 商品名                         | デルタゴンビット 六角軸 | 用途   | コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に |
| 刃先径                         | 22.0mm       | 全長   | 280mm                                          |
| 有効長                         | 160mm        | 刃数   | 5枚刃                                            |
| シャンク形状                      | 六角軸          | 適応機種 | 電気ハンマードリル                                      |
| 穿孔による衝撃が少なく、安定した穿孔が可能       |              |      |                                                |
| 長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減         |              |      |                                                |
| 真円に近い穴あけを実現                 |              |      |                                                |
| 位置決め性能が向上                   |              |      |                                                |
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) |              |      |                                                |
| デッキプレートを貫通                  |              |      |                                                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

