

品番：EA810MK-5

品名：5本組 SDSプラスドリルセット



販売価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
カタログ価格	6,650円(税抜) / 7,315円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/07/19 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0988ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DL-SDSキット5
用途	コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに	刃先径	5.0mm・6.0mm・8.0mm・10.0mm・12.0mm (5本入り)
全長	166mm	有効長	100mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	刃数	3枚刃
軸形状	ねじ形状	適応機種	軽量型ハンマードリル

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。

長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。

真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通!  
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

