

品番 : EA810MS-3.4

品名 : 3.4x166mm SDS7°ラスト`リルビット(サドルバンド`用)



販売価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
カタログ価格	1,330円(税抜) / 1,463円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/02 19:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0951ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLSDS034SB
商品名	デルタゴンビット SDSプラス	刃先径	3.4mm
全長	166mm	有効長	50mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適応機種	ハンマードリル

サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。

真円に近い穴あけを実現

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.