

品番：EA810MT-13.5

品名：13.5x305mm SDS-max ドリルビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,880円(税抜)／5,368円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,880円(税抜)／5,368円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/11/24 10:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0989ページ                      |      |   |



仕様

|                              |                      |       |                                      |
|------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------|
| メーカー                         | ミヤナガ                 | 型番    | DLMAX135                             |
| 商品名                          | デルタゴンビット SDS-max     | 用途    | コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに |
| 刃先径                          | 13.5mm               | 全長    | 305mm                                |
| 有効長                          | 165mm                | 刃数    | 3枚刃                                  |
| シャンク形状                       | SDSmaxシャンク           | シャンク径 | φ18mm                                |
| 適応機種                         | 電気ハンマードリル (SDS-max用) |       |                                      |
| 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能  |                      |       |                                      |
| 真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。   |                      |       |                                      |
| 鉄筋接触時の安全性向上 (電動工具による振り回しを軽減) |                      |       |                                      |
| デッキプレートを貫通                   |                      |       |                                      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.