

品番 : EA810MT-25

品名 : 25.0x380mm SDS-max ドリルビット



販売価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
カタログ価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/13 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0989ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX25038
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	25.0mm	全長	380mm
有効長	260mm	刃数	5枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル(SDS-max用)		

真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます

真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.