品番: EA810MT-30

品名: 30.0x420mm SDS-max ドリルビット



販売価格	17,000円(税抜)/18,700円(税込)				
カタログ価 格	17,000円(税抜)/18,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/24 10:27現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0989ページ				









仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	DLMAX30042
商品名	デルタゴンビット SDS-max	用途	コンクリート、ブロック、モルタル、デッキ プレート+コンクリートの穴あけに
刃先径	30.0mm	全長	420mm
有効長	300mm	刃数	6枚刃
シャンク形状	SDSmaxシャンク	シャンク径	φ18mm
適応機種	電気ハンマードリル(SDS-max用)		

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能

真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。

鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)

デッキプレートを貫通

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.