

品番：EA810MT-30

品名：30.0x420mm SDS-max ドリルビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,500円(税抜) / 17,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,500円(税抜) / 17,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/02 17:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0952ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLMAX30042 |
| 商品名 | デルタゴンビット SDS-max | 用途 | コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートの穴あけに |
| 刃先径 | 30.0mm | 全長 | 420mm |
| 有効長 | 300mm | 刃数 | 6枚刃 |
| シャンク形状 | SDSmaxシャンク | シャンク径 | φ18mm |
| 適応機種 | 電気ハンマードリル(SDS-max用) | | |
| 穿孔による引っかけりや衝撃が少なく安定した穴あけが可能 | | | |
| 真円に近い穴あけが可能で、位置決めも容易に行えます。 | | | |
| 鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | | | |
| デッキプレートを貫通 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.