品番: EA810MV-120

品名: 12.0x540mm SDS-max ロングドリルビット



販売価格	<b>7,060円</b> (税抜)/7,766円(税込)				
カタログ価格	7,060円(税抜)/7,766円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/24 10:27現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0989ページ				







## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	MAX12054		
用途	コンクリート、ブロック、石材、レンガ等 の穴あけに	刃先径	12.0mm		
全長	540mm	有効長	400mm		
シャンク形状	SDSmaxシャンク	適応機種	電気ハンマードリル		
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.