

品番 : EA810MV-16.5

品名 : 16.5x305mm SDS-max ドリルビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,880円(税抜) / 5,368円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,880円(税抜) / 5,368円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/05 23:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------|-----------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | MAX165 |
| 用途 | コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに | 刃先径 | 16.5mm |
| 全長 | 305mm | 有効長 | 165mm |
| シャンク形状 | SDSmaxシャンク | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
| 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.