

品番 : EA810MV-240

品名 : 24.0x540mm SDS-max ロングドリルビット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,790円(税抜) / 10,769円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,790円(税抜) / 10,769円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/12 10:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0989ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--------------------------|------|-----------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | MAX24054 |
| 用途 | コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに | 刃先径 | 24.0mm |
| 全長 | 540mm | 有効長 | 400mm |
| シャンク形状 | SDSmaxシャンク | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
| 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.