

品番 : EA810MV-280

品名 : 28.0x540mm SDS-max ロングドリルビット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,650円(税抜) / 10,615円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,650円(税抜) / 10,615円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/05 23:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0953ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                     |                          |      |           |
|---------------------|--------------------------|------|-----------|
| メーカー                | ミヤナガ                     | 型番   | MAX28054  |
| 用途                  | コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに | 刃先径  | 28.0mm    |
| 全長                  | 540mm                    | 有効長  | 400mm     |
| シャンク形状              | SDSmaxシャンク               | 適応機種 | 電気ハンマードリル |
| 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用 |                          |      |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.