品番：EA810PA-1

品名：DC18.0V ハンマードリル(黒/充電式)

販売価格	132,000円（税抜）／ 145,200円（税込）		
カタログ価格	132,000円（税抜）／145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/17 10:45現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1HD1J18V-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V (リチウムイオン電池5Ah)
充電器	AC100V (50/60Hz)	充電時間	実用：約38分 フル：約54分
回転数	高速：0～950回転/分、低速0～700回転/分	打撃数	高速：0～4,200回/分、低速0～3,100回/分
サイズ	367×86×278(H)mm	重量	3.35kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、集じんシステム、補助ハンドル	防じん・耐水性能	IP56
穴あけ能力	【ハンマー＋低速＋集じんなし】 コンクリート（Φ3.5×深さ30mm）：《18V5Ah》約510穴、《18V3Ah》約310穴、《14.4V5Ah》約400穴 【ハンマー＋低速＋集じんあり】 コンクリート（Φ8.5×深さ30mm）：	チャック	クイックロックチャック方式（SDSプラスシャンクに対応）

	《18V5Ah》約220穴、《18V3Ah》約130穴、《14.4V5Ah》約170穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート（Φ10.5×深さ40mm）： 《18V5Ah》約150穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート（Φ12.5×深さ40mm）： 《18V5Ah》約110穴、《18V3Ah》約65穴、《14.4V5Ah》約90穴 【ハンマー+低速+集じんあり】 コンクリート（Φ16.5×深さ40mm）： 《18V5Ah》約65穴、《18V3Ah》約40穴、《14.4V5Ah》約50穴 【ハンマー+低速+集じんなし】 コンクリート+デッキプレート1.6mm（Φ12.5×深さ40mm）：《18V5Ah》約40穴、《18V3Ah》約25穴、《14.4V5Ah》約30穴 【ハンマー+高速+集じんなし】 木工・米松（Φ18×深さ120mm）： 《18V5Ah》約160穴、《18V3Ah》約100穴、《14.4V5Ah》約120穴 【ハンマー+高速+集じんなし】金工ホールソー・鉄（Φ21×板厚1.6mm）： 《18V5Ah》約140穴、《18V3Ah》約90穴、《14.4V5Ah》約100穴 【ハンマー+高速+集じんなし】コアドリル・サイディング材+合板（Φ80×16mm+12mm）： 《18V5Ah》約25穴、《18V3Ah》約16穴、《14.4V5Ah》約15穴		
振動3軸合成値	16.3m/s2	LEDライト	スイッチ連動
タフな現場をパワフルに支える、クラス最短・最軽量の力業			
モータ出力25%アップでパワフルな穴あけを実現			
T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能			
モーター内蔵で強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん)			
高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトながらパワフルな作業を実現。			
ブラシレスモーター			
収納式引っ掛けフック、LEDライト付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.